



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M2,5X14

Cikkszám	07000.025.014
Márka	-
UBB	952351227022
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043290
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Hossz	14 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762

Műszaki specifikációk

b	17
d-D	M2.5
dk (max.)	4.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.5
L (mm)	14

Műszaki rajz



