



Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO ≈10642 Acél Horganyzott 08.8 M4X22

Cikkszám	07450.040.022
Márka	-
UBB	500645109561
UNSPSC	31161518
EAN	8717077060838
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	22 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes

Szabványok

DIN	≈7991
ISO	≈10642

acél kötőelemek
 esetében a
 csökkentett
 terhelhetőség
 jelölése az
 anyagosztály
 mellőzése. Például:
 A2-70 → A2. Néhány
 esetben a régi és az
 új jelölés is szerepel
 egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	14
d-D	M4
dk	8
k (max.)	2.3
L (mm)	22
P	0.7
Kulcsnyílás	20
α	90

Műszaki rajz

