FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású, süllyesztett** fejű **csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.8 M3X18**

Cikkszám	07465.030.018
Márka	-
UBB	500649271763
UNSPSC	31161518
EAN	8717077197008
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	18 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály

Szabványok

ISO	10642
DIN	≈7991

előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki **specifikációk**

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Tövigmenetes L ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	18
P	0.5
s	2
α	90

Műszaki **rajz**

