



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.8 M3X25

Cikkszám	07465.030.025
Márka	-
UBB	500649272001
UNSPSC	31161518
EAN	8717077197039
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	25 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály

Szabványok

DIN	≈7991
ISO	10642

előtt. Például: 8.8

→ 08.8, 10.9 →

010.9, 12.9 →

012.9. Rozsdamentes

acél kötőelemek

esetében a

csökkentett

terhelhetőség

jelölése az

anyagosztály

mellőzése. Például:

A2-70 → A2. Néhány

esetben a régi és az

új jelölés is szerepel

egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	25
P	0.5
s	2
α	90

Műszaki rajz

