


DIN 607 félgömbfejű orros csavar DIN 607/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M10X40



Cikkszám	08007.100.040
Márka	-
UBB	500650905374
UNSPSC	31162400
EAN	8717077305007
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	40 mm
Osztály	4.6
Fej alak	Cup head
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum [4].

Szabványok

DIN	607/555
-----	---------

Műszaki specifikációk

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
d-D	M10
dk (max.)	19.65
g (max.)	3.2
k (max.)	7.45
L (mm)	40
m (js15)	8
P	1.5
s	17

Műszaki rajz

