

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M5X50

Cikkszám	08250.050.050
Márka	-
UBB	950351600271
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554789
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	50 mm
Osztály	4.6
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	A megfelelő anyag besorolási osztálya minimum [4].


Szabványok

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	50
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1
s	8

Műszaki rajz



Vn (max.)	5.48
-----------	------

FABORY