
FABORY



Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű **nyakkal DIN 603 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X50**

Cikkszám	08310.080.050
Márka	-
UBB	950351618356
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558367
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M8
Hossz	50 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Osztály	8.8
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4933
ISO	≈8677
DIN	603
NEN	≈303

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	50
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Műszaki **rajz**

