




Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X25

Cikkszám	08310.120.025
Márka	-
UBB	950351620568
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558589
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	25 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Osztály	8.8
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4933
ISO	≈8677
NEN	≈303
DIN	603

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	25
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Műszaki rajz

