




Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X100

Cikkszám	08310.120.100
Márka	-
UBB	950351621897
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558718
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	100 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Osztály	8.8
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈8677
NEN	≈303
DIN	603
BS	≈4933

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	100
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Műszaki rajz

