



## Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M6X40

Cikkszám 08320.060.040

Márka -

UBB 952351002862

UNSPSC 31161612

EAN 8715492558787

csom. 200 Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Threaded pitch (P) | 1              |
| Átmérő (d-D)       | M6             |
| Hosszúság (L) (mm) | 40             |
| Osztály            | 8.8            |
| Anyag (hossz)      | Acél           |
| Menetirány         | Jobb           |
| Felületkezelés     | Horganyzott    |
| Menetek            | Metrikus menet |

### Szabványok

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | ≈8677 |
| DIN | 603   |
| BS  | ≈4933 |

### Műszaki specifikációk

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mm<L≤200mm | 24    |
| b (min.): L≤125mm          | 18    |
| d <sub>k</sub> (max.)      | 16.55 |
| k (max.)                   | 3.88  |
| P                          | 1     |
| f <sub>n</sub> (max.)      | 4.6   |
| V <sub>n</sub> (max.)      | 6.48  |

### Műszaki rajz

