




Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M12X30

Cikkszám	08320.120.030
Márka	-
UBB	954351310162
UNSPSC	31161612
EAN	8715492559036
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	30 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Osztály	8.8
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈8677
BS	≈4933
NEN	≈303
DIN	603

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	30
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Műszaki rajz

