



**Kapupánt csavar, négyszög
nyakkal és hatlapú
csavaranyával, túlméretes
menettel DIN 603/555
Acél Tűzi horganyzott 4.8
M12X220**

Cikkszám	08420.120.220
Márka	-
UBB	950351642687
UNSPSC	31161612
EAN	8715492561343
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	220 mm
Osztály	4.6
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

A megfelelő anyag besorolási osztálya minimum [4].A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett

Szabványok

NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

hozzájuk tartozó
TÚLMÉRETES
csavaranyák
menetét körülbelül
0,3 mm-rel
nagyobbra fúrják, így
azok a galvanizálás
UTÁN tökéletesen
rácsavarhatók
ezekre a
fejescsavarokra.

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	220
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

Műszaki rajz

