



**Kapupánt csavar, négyszög
nyakkal és hatlapú
csavaranyával, túlméretes
menettel DIN 603/555
Acél Tűzi horganyzott 4.8
M16X180**

Cikkszám	08420.160.180
Márka	-
UBB	950351643834
UNSPSC	31161612
EAN	8715492561534
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	180 mm
Osztály	4.6
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

A megfelelő anyag besorolási osztálya minimum |4|.A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett

Szabványok

ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555

hozzájuk tartozó
TÚLMÉRETES
csavaranyák
menetét körülbelül
0,3 mm-rel
nagyobbra fúrják, így
azok a galvanizálás
UTÁN tökéletesen
rácsavarhatók
ezekre a
fejescsavarokra.

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	180
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

Műszaki rajz

