

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Acél (AD-W7) Horganyzott 5.6 M10X60

Cikkszám	08751.100.060
Márka	-
UBB	500648335312
UNSPSC	31161620
EAN	8717077214699
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	60 mm
Osztály	5.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél (AD-W7)
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai: Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknel használatos – 10°C-tól +300°C-ig. Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak. A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

kicserélni az
EN 10204 3.1
tanúsítványt
feltüntetve a
kötélemeken
a besorolási
osztályt és a
gyártó jelzését. Ezt
egyaránt elfogadja
a Lloyd's Register
Energy.nyomástartó
edényekhez

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Műszaki rajz

