




besajtolható anya, hatlapú Acél Felületkezeletlen M4-10SWG

Cikkszám	12486.040.010
Márka	-
UBB	500656704789
UNSPSC	31161727
EAN	8712423014664
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	p = anyagvastagság = befogási tartomány.

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	6.73
c	3.17
d-D	M4
d	4
Befogási tartomány	10SWG
Furatméret	6.73
s	7.92

Műszaki rajz

