




besajtolható anya, hatlapú Acél Felületkezeletlen M5-10SWG

Cikkszám 12486.050.010

Márka -

UBB 500656705364

UNSPSC 31161727

EAN 8712423014725

csom. 500 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	p = anyagvastagság = befogási tartomány.

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	7.92
c	3.81
d-D	M5
d	5
Befogási tartomány	10SWG
Furatméret	7.92
s	9.52

Műszaki rajz

