
FABORY



# Besajtolható csavaranya, Kh= 1,8 Acél Horganyzott 6 Kh=1,8 M2,5

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 15020.025.001 |
| Márka | - |
| UBB | 500654326304 |
| UNSPSC | 31161724 |
| EAN | 8712423009752 |
| csom. 1000 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M2.5 |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon |
| Anyag | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Horganyzott |
| Menetek | Metrikus menet |
| Info | Kh=1,8 |

## **Szabványok**

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| d-D | M2.5 |
| d2 | 4.5 |
| h | 3 |
| Furat ø (H11) | 4.5 |
| kh | 0.9 |
| m | 1.6 |
| Anyagvastagság (min.) | 1 |
| P | 0.45 |
| s | 5.5 |

## Műszaki **rajz**

