




Besajtolható csavaranya, Kh= 1,8 Acél Horganyzott 6 Kh=1,8 M4

Cikkszám	15020.040.001
Márka	-
UBB	950355645330
UNSPSC	31161724
EAN	8715492583314
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Kh=1,8

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M4
d2	5.7
h	4.5
Furat ø (H11)	5.5
kh	1.8
m	2.7
Anyagvastagság (min.)	2
P	0.7
s	7

Műszaki rajz

