




Besajtolható csavaranya, Kh= 1,8 Acél Horganyzott 6 Kh=1,8 M5

Cikkszám	15020.050.001
Márka	-
UBB	950355645413
UNSPSC	31161724
EAN	8715492583321
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Kh=1,8

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M5
d2	6.75
h	5
Furat ø (H11)	6.5
kh	1.8
m	3.2
Anyagvastagság (min.)	2
P	0.8
s	8

Műszaki rajz

