




Besajtolható csavaranya, Kh= 1,8 Acél Horganyzott 6 Kh=1,8 M10

Cikkszám	15020.100.001
Márka	-
UBB	500654326551
UNSPSC	31161724
EAN	8712423009776
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Kh=1,8

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M10
d2	12.5
h	8
Furat ø (H11)	12.5
kh	1.8
m	6.2
Anyagvastagság (min.)	2
P	1.5
s	15

Műszaki rajz

