



DIN 261 T-fejű csavar, anyagával DIN 261/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M10X30

Cikkszám	16191.100.030
Márka	-
UBB	500650988115
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313347
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	30 mm
Osztály	4.6
Fej alak	Kalapácsfej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	261/555
-----	---------

Műszaki specifikációk

b	26
d-D	M10
ds (max.)	10.58
k (nom.)	7
L (mm)	30
m1	21
m2	8
n	10
P	1.5
s	17

Műszaki rajz

