



Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas M12

Cikkszám	16260.120.001
Márka	-
UBB	950355437688
UNSPSC	31161717
EAN	8715493616318
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M12
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag (hossz)	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	315
BS	≈856

Műszaki specifikációk

e (max.)	65
h (max.)	33.5
m (min.)	10
P	1.75

Műszaki rajz

