

Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M10X50



Cikkszám 20030.100.050

Márka -

UBB 950351719584

UNSPSC 31161505

EAN 8715492603203

csom. 100 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M10
Hosszúság (L) (mm)	50
Osztály	14H
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-161
ISO	7434
DIN	553
BS	4219

Műszaki specifikációk

d_t (max.)	2.5
n	1.6
P	1.50

Műszaki rajz

