



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7M - Gr.2HM 1 Inch X275 (10.3/4)

Cikkszám	22085.254.273
Márka	-
UBB	500578787250
UNSPSC	31161619
EAN	8715494389594
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1 Inch
Hossz	275 mm
Osztály	Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	8

Info

A töcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A töcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Műszaki specifikációk

B	1.625
L (mm)	275
M	25

Műszaki rajz

