



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X300 (11.3/4)

| | |
|----------|-----------------------------|
| Cikkszám | 22092.381.298 |
| Márka | - |
| UBB | 500578099771 |
| UNSPSC | 31161619 |
| EAN | 8715494325615 |
| csom. 1 | Csak bontatlan csomagban |

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------|--------|
| Átmérő | 1.1/2 |
| Hosszúság (Inch - ft) | 300 |
| Hosszúság (L) (Inch - ft) | 11.3/4 |

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Osztály | Gr.B7 - Gr.2H |
| Anyag (hossz) | Acél |
| Anyag, műszaki jellemzők (hossz) | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Horganyzott |

Szabványok

| | |
|------|---------------|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194 |
| BS | ≈4882 |

Műszaki specifikációk

Műszaki rajz

| | |
|-----------------------|-------|
| B | 2.3/8 |
| M | 37.3 |
| FABORY | |
| Menetek per hüvelyk 8 | |

