



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X315 (12.1/2)

Cikkszám	22092.381.317
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500578100090
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

EAN	8715494325646
-----	---------------

csom. 1	Csak bontatlan csomagban
---------	-----------------------------

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/2
--------	-------

Hosszúság (L) (mm)	315
--------------------	-----

Hosszúság (L) (Inch - ft)	12.1/2
------------------------------	--------

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Osztály	Gr.B7 - Gr.2H
---------	---------------

Anyag (hossz)	Acél
---------------	------

Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A193 - ASTM A194
----------------------------------	-----------------------

Menetirány	Jobb
------------	------

Felületkezelés	Horganyzott
----------------	-------------

Szabványok

ASTM	A193/A194
------	-----------

ASME	B16.5/B18.2.2
------	---------------

BS	≈4882
----	-------

Műszaki specifikációk

Műszaki rajz

B	2.3/8
M	37.3
FABORY	
Menetek per hüvelyk 8	

