



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X320 (12.5/8)

Cikkszám	22092.381.320
Márka	-
UBB	500578100173
UNSPSC	31161619
EAN	8715494325653
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/2 Inch
Hossz	320 mm
Osztály	Gr.B7 - Gr.2H
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Műszaki specifikációk

B	2.375
L (mm)	320
M	37.3

Műszaki rajz

