



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X495 (19.1/2)

Cikkszám	22326.285.495
Márka	-
UBB	500578275736
UNSPSC	31161619
EAN	8715494366014
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8 Inch
Hossz	495 mm
Osztály	Gr.L7 - Gr.7
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Műszaki specifikációk

B	1.8125
L (mm)	495
M	28.2

Műszaki rajz

