



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X140 (5.1/2)

Cikkszám	22330.285.139
Márka	-
UBB	500578917519
UNSPSC	31161619
EAN	8715494419536
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8 Inch
Hossz	140 mm
Osztály	Gr.L7 - Gr.4
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8

Info

A töcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A töcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket. A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

FABORY

A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból.
Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.

Műszaki specifikációk

B	1.8125
L (mm)	140
M	28.2

Műszaki rajz

