FABORY



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X305 (12)

Cikkszám	22330.317.304
Márka	-
UBB	500578926270
UNSPSC	31161619
EAN	8715494425377
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	1.1/4 Inch
Hossz	305 mm
Osztály	Gr.L7 - Gr.4
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8
Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatábanL a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM

Szabványok

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.

Műszaki **specifikációk**

B	2
L (mm)	305
M	31

Műszaki **rajz**

