



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 2.1/4X390 (15.3/8)

Cikkszám	22330.571.390
Márka	-
UBB	500578967761
UNSPSC	31161619
EAN	8715494426206
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	2.1/4 Inch
Hossz	390 mm
Osztály	Gr.L7 - Gr.4
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket. A 4-es fokozatú anyák már nincsenek

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

benne az ASTM
A194/A194M-ben és
fokozatosan kivonják
a forgalomból.
Helyette ajánlott 7-
es fokozatú anyag
használata.

Műszaki specifikációk

B	3.5
L (mm)	390
M	56

Műszaki rajz

