



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X180 (7)

Cikkszám	22529.158.177
Márka	-
UBB	500578420449
UNSPSC	31161619
EAN	8715494353779
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/8 Inch
Hossz	180 mm
Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse

Menetek per hüvelyk 11

Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
------	---

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Műszaki specifikációk

Műszaki rajz

B	1.0625
L (mm)	180
M	15.5

