FABORY

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X480 (18.7/8)

Cikkszám	22529.254.480
Márka	-
UBB	500627293847
UNSPSC	31161619
EAN	8715494534475
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	1 Inch
Hossz	480 mm
Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	8
Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatábanL a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Műszaki **specifikációk**

B	1.625
L (mm)	480
M	25

Műszaki **rajz**