


## Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X560 (22)



Cikkszám	22530.285.558
Márka	-
UBB	500578534546
UNSPSC	31161619
EAN	8715494371810
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8
Hosszúság (L) (mm)	560
Hosszúság (L) (Inch - ft)	22 Inch

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb

### Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

### Műszaki specifikációk

B	1.13/16
---	---------

### Műszaki rajz

M

28.2

# Menetek per hüvelyk 8

**URGURSE.**  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

