



## Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X610 (24)

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 22530.285.609            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500578534967             |
| UNSPSC   | 31161619                 |
| EAN      | 8715494371858            |
| csom. 1  | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Átmérő                   | 1.1/8 Inch            |
| Hossz                    | 610 mm                |
| Osztály                  | Gr.B8 Cl.2 - Gr.8     |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél     |
| Anyag, műszaki jellemzők | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Menetirány               | Jobb                  |
| Menetek                  | 8 Unified National    |
| Menetek per hüvelyk      | 8                     |

|      |                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Szabványok

|      |               |
|------|---------------|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194     |
| BS   | ≈4882         |

### Műszaki specifikációk

### Műszaki rajz

|        |        |
|--------|--------|
| B      | 1.8125 |
| L (mm) | 610    |
| M      | 28.2   |

