


Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X800 (31.1/2)



Cikkszám	22530.285.800
Márka	-
UBB	500578535121
UNSPSC	31161619
EAN	8715494371872
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8
Hosszúság (L) (mm)	800
Hosszúság (L) (Inch - ft)	31.1/2

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Műszaki specifikációk

B	1.13/16
---	---------

Műszaki rajz

M

28.2

Menetek per hüvelyk 8

URGURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

