



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/4X110 (4.1/4)

Cikkszám	22530.317.107
Márka	-
UBB	500578535469
UNSPSC	31161619
EAN	8715494371902
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/4
Hosszúság (Inch - ft)	110
Hosszúság (L) (Inch - ft)	4.1/4
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb

Szabványok

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Műszaki specifikációk

M	31
---	----

Műszaki rajz

B

2.IN.

Menetek per hüvelyk 8

URGURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

