



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/4X445 (17.1/2)

Cikkszám	22530.317.444
Márka	-
UBB	500578542135
UNSPSC	31161619
EAN	8715494351874
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/4 Inch
Hossz	445 mm
Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8

Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatábanL a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
------	---

Szabványok

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Műszaki specifikációk

Műszaki rajz

B	2
L (mm)	445
M	31

