


Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.3/8X670 (26.3/8)



Cikkszám	22530.349.670
Márka	-
UBB	500578552514
UNSPSC	31161619
EAN	8715494357883
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.3/8
Hosszúság (Inch - ft)	670
Hosszúság (L) (Inch - ft)	26.3/8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Műszaki specifikációk

B	2.3/16
---	--------

Műszaki rajz

Menetek per hüvelyk 8

M

34.1

UP COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

