FABORY



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/2X475 (18.3/4)

Cikkszám	22530.381.476
Márka	-
UBB	500627297236
UNSPSC	31161619
EAN	8715494534819
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	1.1/2 Inch
Hossz	475 mm
Osztály	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8
Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatábanL a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Műszaki **specifikációk**

Műszaki **rajz**

B	2.375
L (mm)	475
M	37.3

