



## Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X325 (12.3/4)

Cikkszám	22539.349.326
Márka	-
UBB	500627305567
UNSPSC	31161619
EAN	8715494535649
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő	1.3/8
Hosszúság (L) (mm)	325
Hosszúság (L) (Inch - ft)	12.3/4

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Osztály	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb

### Műszaki specifikációk

B	2.3/16
---	--------

### Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

### Műszaki rajz

M

34.1

# Menetek per hüvelyk 8

**URGENTE.**  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

