FABORY



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X330 (13)

Cikkszám	22539.349.330
Márka	-
UBB	500578155110
UNSPSC	31161619
EAN	8715494326995
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	1.3/8 Inch
Hossz	330 mm
Osztály	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8
Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatábanL a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Műszaki **specifikációk**

Műszaki **rajz**

B	2.1875
L (mm)	330
M	34.1

