



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3 Inch X710 (28)

Cikkszám	22539.762.711
Márka	-
UBB	500578195397
UNSPSC	31161619
EAN	8715494355001
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3 Inch
Hossz	710 mm
Osztály	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8

Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
------	---

Szabványok

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Műszaki specifikációk

Műszaki rajz

B	4.625
L (mm)	710
M	75

