



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X355 (14)

Cikkszám	22554.254.355
Márka	-
UBB	500579063859
UNSPSC	31161619
EAN	8715494394390
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1 Inch
Hossz	355 mm
Osztály	Gr.B16 - Gr.4
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	8

Info

A töcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A töcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket. A 4-es fokozatú anyák

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

FABORY

már nincsenek
benn az ASTM
A194/A194M-ben és
fokozatosan kivonják
a forgalomból.
Helyette ajánlott 7-
es fokozatú anyag
használata.

Műszaki specifikációk

B	1.625
L (mm)	355
M	25

Műszaki rajz

