



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M5X55

Cikkszám	24520.050.055
Márka	-
UBB	951353041290
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630797
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	55 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	55
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Műszaki rajz