

## Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M5X60



Cikkszám	24520.050.060
Márka	-
UBB	950353118512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630803
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M5
Hosszúság (L) (mm)	60
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

### Szabványok

BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84

### Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	38
$d_k$ (max.)	8.5
Tővigmenetes $L \leq$	40
$k$ (max.)	3.3
$n$	1.2
$P$	0.80
$t$ (min.)	1.3

### Műszaki rajz

