

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M5X70



Cikkszám	24520.050.070
Márka	-
UBB	950353118694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630827
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M5
Hosszúság (L) (mm)	70
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-127
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	8.5
Tővigmenetes $L \leq$	40
k (max.)	3.3
n	1.2
P	0.80
t (min.)	1.3

Műszaki rajz

