FABORY



Hornyos hengeres fejű **csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M6X50**

Cikkszám	24520.060.050
Márka	-
UBB	950353119924
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630971
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
ISO	≈1207
NEN	≈1602
BS	≈4183

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Tövigmenetes L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Műszaki **rajz**