FABORY



Hornyos hengeres fejű **csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M8X40**

Cikkszám	24520.080.040
Márka	-
UBB	950353121235
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631213
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M8
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈1602
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
BS	≈4183

Műszaki **specifikációk**

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Tövigmenetes L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Műszaki **rajz**