



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M8X70

Cikkszám	24520.080.070
Márka	-
UBB	950353121649
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631275
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	70 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	70
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Műszaki rajz